

Lift-Ten

HIFU-SYSTEM

Tensado y reafirmación del tejido facial y corporal.

Único que emite entre 1 y 10 líneas.

Rápido, seguro y altamente efectivo.

Resultado Inmediato y duradero.



APLICACIÓN

Con nuestros equipos puedes realizar tratamientos tanto faciales como corporales:

- ✓ Estimulación del nuevo colágeno y elastina.
- ✓ Reafirma y mejora la elasticidad de la piel.
- ✓ Reduce las líneas de expresión y tensa el tejido.
- ✓ Elimina el tejido graso no deseado.
- ✓ Resultados inmediatos y con una duración mínima de 6 meses.

PRINCIPIOS

Actualmente es la tecnología más eficiente para el tensado cutáneo. Consigue los mejores resultados no quirúrgicos en tratamientos de flacidez. Nuestro equipo emplea los HIFU de forma precisa, segura y selectiva.

Con ésta tecnología nos aseguramos de trabajar en las diferentes capas de la piel: dermis superficial, dermis profunda y SMAS (siendo ésta de vital importancia para la arquitectura facial). En facial puede actuar hasta 4,5mm de profundidad alcanzando los 65-70°C en pequeños puntos, ejerciendo el tejido circundante a modo de refrigerador.


VENTAJAS DEL EQUIPO

- ✓ El aplicador detecta automáticamente el cartucho insertado de forma que el equipo solo le permitirá tratar la zona facial o corporal para la que está pensada el cartucho.
- ✓ Dispone de software profesional y modo inteligente, para garantizar la seguridad y efectividad en el tratamiento.
- ✓ El programa permite seleccionar entre 1 y 10 líneas de emisión por pulso, pudiendo realizar en cada una de las líneas, un máximo de 25 puntos (total 250 puntos).
- ✓ Puede ajustar el tamaño y la potencia emitida en el área tratada, así como la separación entre cada una de las líneas y la separación de los puntos.
- ✓ La energía emitida se distribuye de forma uniforme en los diferentes puntos y en el área tratada, lo que te permite un tratamiento más efectivo.
- ✓ A diferencia de otros equipos, el Lift-Ten de Med.Apolo realiza trabajos más homogéneos, rápidos, efectivos y seguros, además de que te permite realizar los tratamientos sin solapar líneas.

VENTAJAS DEL TRATAMIENTO

- ✓ Tensa y reafirma el tejido dérmico en general, tanto en tratamientos faciales como corporales.
- ✓ Alternativa estética a infiltraciones e hilos tensores.
- ✓ Excelentes resultados en la eliminación de flacidez.
- ✓ Tratamiento no invasivo y sin postoperatorio.
- ✓ Estimula la generación del nuevo colágeno y la elastina en las capas más profundas de la piel.
- ✓ Reduce las líneas de expresión y reafirma el tejido corporal.
- ✓ Puede ser aplicado en cualquier tipo de piel y época del año.

SOFTWARE PROFESIONAL/ INTELIGENTE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia de emisión	4 MHz
Tipos de Cartuchos	ESTÁNDAR: 1,5mm – 3mm – 4,5mm OPCIONALES: 6mm – 8mm – 10mm – 13mm – 16mm
Vida útil de cada cartucho	20.000 Líneas
Líneas de Tratamiento	Desde 1 hasta 10 Líneas por pulso
Separación entre Líneas	1 – 5mm (máximo 10 Líneas por pulso)
Área tratada por pulso	2,5 cm ² (superficie de 25mm x 10mm)
Distancia entre puntos	1 – 5mm (máximo 250 puntos por pulso)
Energía Emitida	0,2 – 3.0J
Modo de trabajo	Modo profesional y Modo Inteligente

Pantalla Táctil de 9.7"
35x42x22 cm
6,5 Kgs



Pantalla Táctil de 15"
52x52x129 cm
20 Kgs





Delegación en Andalucía:

Tfnos: 957-607 626 - 957-604 917
e-mail: info@casbell.es
web: www.casbell.es